


御注文先	
見積番号	
受注番号	
項No.	
用途	



許容荷重	
許容ラジアル荷重 N	許容スラスト荷重 N
1176 (軸端位置)	392

注記

1. 検出器は20ビット絶対値エンコーダを使用しています。
2. 振動階級はV15となっています。
3. リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
4. モータ取り付け用ボルトは六角穴付ボルトにて締付けてください。
5. 特性は、900-022-221によります。
6. 本機種をCE対応品または保護構造IP67適合品(軸貫通部を除く)としてご使用の場合は、プラグ、クランプ類を900-014-203から選定してください。
7. コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。


定格

形式	出力 kW	トルク N・m	時間定格	回転速度 $\text{min}^{-1}$	電流 A	質量 kg
SGMSV-40D3A21	4.0	12.6	CONT.	3000	12.5	13.5

検出器側コネクタ結線仕様

1	DATA+
2	DATA-
3	—
4	+5VDC
5	BATT-
6	BATT+
7	—
8	—
9	0V
10	FG (フレームグラウンド)

リセプタクル: CM10-R10P-D  
適用プラグ (御社にてご準備ください。)  
プラグ: CM10-AP10S-\*D



モータ側コネクタ結線仕様

A	U 相
B	V 相
C	W 相
D	FG (フレームグラウンド)

リセプタクル: JL04HV-2E22-22PE-B-R  
適用プラグ (御社にてご準備ください。)  
プラグ: MS3108B22-22S  
ケーブルクランプ: MS3057-12A