


御注文先	
見積番号	
受注番号	
項No.	
用途	



軸端詳細図


許容荷重	
許容ラジアル荷重 N	許容スラスト荷重 N
1764 (軸端位置)	588

- 注記
1. 検出器は20ビット絶対値エンコーダを使用しています。
  2. 振動階級はV15となっています。
  3. リセプタクル結線用プラグ・クランプは付属していません。
  4. 特性は、900-006-051によります。
  5. 本機種をCE対応品または保護構造IP67適合品(軸貫通部を除く)としてご使用の場合は、プラグ、クランプ類を900-014-203から選定してください。
  6. コネクタは下向きとなるように取付けることをお勧めします。

検出器側コネクタ結線仕様


1	DATA+
2	DATA-
3	—
4	+5VDC
5	BATT-
6	BATT+
7	—
8	—
9	0V
10	FG (フレームグラウンド)

リセプタクル: CM10-R10P-D  
適用プラグ (御社にてご準備ください。)  
プラグ: CM10-AP10S-\* -D



モータ側コネクタ結線仕様

A	U 相
B	V 相
C	W 相
D	FG (フレームグラウンド)



リセプタクル: CE05-2A32-17PD-D  
適用プラグ (御社にてご準備ください。)  
プラグ: MS3108B32-17S  
ケーブルクランプ: MS3057-20A

定 格

形 式	出 力 kW	トルク N・m	時間定格	回転速度 min <sup>-1</sup>	電 流 A	質 量 kg
SGMGV-1AA3A21	11	70	CONT.	1500	58.6	57